



UK240383



## Unterflurkanal 3-züigig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 240x38mm

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	38 mm
Länge	2000 mm
Breite installiertes Produkt	240 mm

#### Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	36
---	----

#### Werkstoff

Werkstoffgruppe	Stahl
Oberfläche	verzinkt

#### Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	9120 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	----------------------

#### Ausstattung

Anzahl der Fächer	3
-------------------	---

#### Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

#### Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN
--------------------	---------------------------