



UK240483



Unterflurkanal 3-züigig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 240x48mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	48 mm
Länge	2000 mm
Breite installiertes Produkt	240 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	45
-------------------------------------------------	----

Werkstoff

Werkstoffgruppe	Stahl
Oberfläche	verzinkt

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	11520 mm ²
-----------------------------	-----------------------

Ausstattung

Anzahl der Fächer	3
-------------------	---

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN
--------------------	---------------------------