



UK340282



Unterflurkanal 2-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 340x28mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	28 mm
Länge	2000 mm
Breite installiertes Produkt	340 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	39
---	----

Werkstoff

Werkstoffgruppe	Stahl
Oberfläche	verzinkt

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	9520 mm ²
-----------------------------	----------------------

Ausstattung

Anzahl der Fächer	2
-------------------	---

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN
--------------------	---------------------------