



UK340283



Unterflurkanal 3-züigig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 340x28mm

Technische Merkmale

Abmessungen

| | |
|------------------------------|---------|
| Höhe installiertes Produkt | 28 mm |
| Kanalhöhe | 28 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Breite installiertes Produkt | 340 mm |

Kapazität

| | |
|---|----|
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 | 38 |
|---|----|

Werkstoff

| | |
|-----------------|------------|
| Farbe | verzinkt |
| Werkstoff | Stahlblech |
| Werkstoffgruppe | Stahl |
| Oberfläche | verzinkt |

Kabel

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Lichter/innerer Querschnitt | 9520 mm ² |
|-----------------------------|----------------------|

Ausstattung

| | |
|-------------------|---|
| Anzahl der Fächer | 3 |
|-------------------|---|

Normen

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Zulassungen | EN50085-2-2 |
| Europäische Direktive RoHs | freiwillige übereinstimmung |

Verwendung Bedingungen

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Maximale Belastung | Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN |
|--------------------|---------------------------|