



UK340382



Unterflurkanal 2-zülig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 340x38mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	38 mm
Kanalhöhe	38 mm
Länge	2000 mm
Breite installiertes Produkt	340 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	52
---	----

Werkstoff

Farbe	verzinkt
Werkstoff	Stahlblech
Werkstoffgruppe	Stahl
Oberfläche	verzinkt

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	12920 mm ²
-----------------------------	-----------------------

Ausstattung

Anzahl der Fächer	2
-------------------	---

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Sicherheit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN
--------------------	---------------------------