



UK340383



**Unterflurkanal 3-zülig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 340x38mm**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

Höhe installiertes Produkt	38 mm
Kanalhöhe	38 mm
Länge	2000 mm
Breite installiertes Produkt	340 mm

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	53
---	----

**Werkstoff**

Werkstoffgruppe	Stahl
Oberfläche	verzinkt

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt	12920 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	-----------------------

**Ausstattung**

Anzahl der Fächer	3
-------------------	---

**Normen**

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

**Verwendung Bedingungen**

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN
--------------------	---------------------------