



UK340482



Unterflurkanal 2-züigig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 340x48mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe installiertes Produkt	48 mm
Kanalhöhe	48 mm
Länge	2000 mm
Breite installiertes Produkt	340 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	66
---	----

Werkstoff

Werkstoffgruppe	Stahl
Oberfläche	verzinkt

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	16320 mm ²
-----------------------------	-----------------------

Ausstattung

Anzahl der Fächer	2
-------------------	---

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN
--------------------	---------------------------