



UM24B

CU-Schiene, universN, 20x10mm, 4feldig, für Sammelschienensystem 60mm

Technische Merkmale

Ausführung

Ausführung der Sammelschiene flach

Strom

Nennstrom 500 A

Abmessungen

Sammelschienenhöhe 20 mm

Sammelschienenenddicke 10 mm

Werkstoff

Werkstoff Kupfer

Ausstattung

Anzahl Felder 4

Normen

Europäische Direktive WEEE betroffen