



VA12K

## Tür, Volta, APV, 1-reih., klarsicht, mit Türschild

### Technische Merkmale

#### Architektur

Vorgesehene Türposition	Links
Montageart	Geschraubt

#### Kompatibilität

Passend zu Schrankart	Aufputz
-----------------------	---------

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	22 mm
Höhe installiertes Produkt	225 mm
Breite installiertes Produkt	285 mm
Einbauhöhe	296.5 mm
Einbaubreite	285 mm

#### Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	1 mm
Türschliessungstyp	Schnappverschluss
Anzahl der Schlösser	0
Türtyp für Schaltschrank	Anschlagtür
Türflügel	Einzeltür
Transparenter Deckel/Tür	Ja

#### Werkstoff

Farbe	weiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

#### Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

#### Ausstattung

Anzahl Reihen	1
Anzahl Schlüssel	1

#### Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

#### Sicherheit

Schutzart	IP30
-----------	------

