



VA12T

Tür, Volta, APV, 1-reih., Stahlbl., mit Türschild

Technische Merkmale

Architektur

Vorgesehene Türposition	Links
Montageart	Geschraubt

Kompatibilität

Passend zu Schrankart	Aufputz
-----------------------	---------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	36 mm
Höhe installiertes Produkt	225 mm
Breite installiertes Produkt	285 mm
Einbauhöhe	296.5 mm
Einbaubreite	285 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	1 mm
Türschliessungstyp	Schnappverschluss
Anzahl der Schlösser	0
Türtyp für Schaltschrank	Anschlagtür
Türflügel	Einzeltür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Farbe	weiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Metall
Oberfläche	unbehandelt

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

Ausstattung

Anzahl Reihen	1
Anzahl Schlüssel	1

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

Schutzart	IP30
-----------	------

