



VA48T

**Tür, Volta, APV, 4-reih., Stahlbl., mit Türschild**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Vorgesehene Türposition	Links
Montageart	Geschraubt

**Kompatibilität**

Passend zu Schrankart	Aufputz
-----------------------	---------

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt	36 mm
Höhe installiertes Produkt	620 mm
Breite installiertes Produkt	285 mm
Einbauhöhe	695.5 mm
Einbaubreite	285 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Material Dicke	1 mm
Türschliessungstyp	Schnappverschluss
Anzahl der Schlösser	0
Türtyp für Schaltschrank	Anschlagtür
Türflügel	Einzeltür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

**Werkstoff**

Farbe	reinweiß RAL 9010
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Metall
Oberfläche	unbehandelt

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	4
Anzahl Schlüssel	1

**Normen**

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

**Sicherheit**

Schutzart	IP30
-----------	------

---

Glühdraht Test

nach EN 60695-2-11: 750°C

---

Schlagfestigkeit

IK05

---

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur

-40...40 °C