



VANR12003TU



Versorgungseinheit Alu Naßpflege R12 mit PA-Tubus 3mm Bodenbelag Hohlboden-Set

Technische Merkmale

Architektur

Kabelausschuss Mit Kabelausschuss im Deckel

Abmessungen

Mindest-Einbautiefe 90 mm
 Einbaudurchmesser 306 mm
 Tiefe der Bodenbelagaussparung 3 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung rund
 Oberfläche Deckel sonstige
 Werkstoff Deckel Aluminium-Druckguss

Werkstoff

Farbe aluminium
 Werkstoff Aluminium
 Werkstoffgruppe Aluminium
 Oberfläche strukturiert

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein
 Betoninstallation geeignet Ja

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen 3

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte 12
 Anzahl der Gerätebecher 3

Sicherheit

REACH-konform Nein

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung Prüfstempel Ø 13mm 500 N / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN / Prüfstempel Ø 130mm 7.5 kN