



VANR2019005



Versorgungseinheit Alu Naßpflege R2 für Alu-Tubus schwarze Rillen Bodendose-Set

Technische Merkmale

Architektur

Kabelausschlass Mit Kabelausschlass im Deckel

Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	90 mm
Einbaudurchmesser	242 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung	3 mm

Deckel, Tür

Oberfläche Deckel	sonstige
Werkstoff Deckel	Aluminium-Druckguss

Werkstoff

Farbe	aluminium
RAL Farbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
Werkstoff	Aluminium
Werkstoffgruppe	Aluminium
Oberfläche	strukturiert

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
Betoninstallation geeignet	Ja

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	3
---------------------------------	---

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätebecher	2

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 10 kN
--------------------	--