



VB218B

Kleinverteiler,vega,APV,2-reihig,36PLE,IP40,QC-Klemme,PE,weiße Tür

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Aufputz / Aufbau
------------	------------------

Ausführung

Anzahl Module	36
---------------	----

Strom

Nennstrom	90 A
-----------	------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	146 mm
Innentiefe	120 mm
Höhe installiertes Produkt	475 mm
Breite installiertes Produkt	400 mm
Breite in Teilungseinheiten	18
Materialdicke Gehäuse	2.5 mm

Deckel, Tür

Türschliessungstyp	Schnappverschluß
Schutzart mit Tür	40
Anzahl der Schlösser	1
Deckel Art	geschlossen
Türverriegelung	ohne
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Farbe	reinweiß RAL 9010
Farbe	weiß
Werkstoff	Polystyrol (PS)

Einstellungen

Schranktyp	Verteilerleerschrank
------------	----------------------

Lieferumfang

Mit Abdeckung	Ja
---------------	----

Ausstattung

Anzahl Reihen	2
Anzahl Schlüssel	1
Anzahl Hutschienen	2

Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Erdungsklemmenblock	Ja
Neutralleiterklemmenblock	Nein
Signaldurchlassende Tür	Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	07
Schutzart	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse II
Glühdraht Test	nach EN 60695-2-11: 650°C