



VB218R

Kleinverteiler,vega,APV,2-reihig,36PLE,IP40,QC-Klemme,PE,transparente Tür

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Aufputz / Aufbau

Ausführung

Anzahl Module 36

Strom

Nennstrom 90 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 146 mm

Innentiefe 120 mm

Höhe installiertes Produkt 475 mm

Breite installiertes Produkt 400 mm

Breite in Teilungseinheiten 18

Materialdicke Gehäuse 2.5 mm

Deckel, Tür

Schutzart mit Tür 40

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art geschlossen

Türverriegelung ohne

Art der Abdeckung Tür

Transparenter Deckel/Tür Ja

Werkstoff

Farbe weiß

Werkstoff Polystyrol (PS)

Lieferumfang

Mit Abdeckung Ja

Ausstattung

Anzahl Reihen 2

Anzahl Schlüssel 1

Anzahl Hutschienen 2

Zusatzeinrichtungen möglich Ja

Erdungsklemmenblock Ja

Neutralleiterklemmenblock Nein

Signaldurchlassende Tür Ja

Normen

Europäische Direktive WEEE

betroffen

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit

07

Schutzart

IP40

Schutzklasse

Schutzklasse II

Glühdraht Test

nach EN 60695-2-11: 650°C

REACH-konform

Nein