



VDE09127011



Verschlussdeckel E09 200x253mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

Technische Merkmale

Architektur

Kabelausschuss Ohne Kabelausschuss im Deckel

Ausführung

Ausführung rechteckig

Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	62 mm
Länge Außenmaß	219 mm
Länge Einbaumaß	200 mm
Breite Einbaumaß	253 mm
Tiefe der Bodenbelagausparung	12 mm
Breite Außenmaß	272 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung ohne
 Werkstoff Deckel Polyamid

Werkstoff

Farbe	eisengrau
RAL Farbe	RAL 7011 - Eisengrau
Werkstoff	Polyamid (PA)
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	pulverbeschichtet

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein
 Betoninstallation geeignet Ja

Normen

Zulassungen EN50085-2-2

Sicherheit

Schlagfestigkeit IK08

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN