



VDE09129005



## Verschlussdeckel E09 200x253mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz

### Technische Merkmale

#### Architektur

Kabelausschuss Ohne Kabelausschuss im Deckel

#### Abmessungen

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Mindest-Einbautiefe           | 62 mm  |
| Länge Außenmaß                | 219 mm |
| Länge Einbaumaß               | 200 mm |
| Breite Einbaumaß              | 253 mm |
| Tiefe der Bodenbelagausparung | 12 mm  |
| Breite Außenmaß               | 272 mm |

#### Deckel, Tür

|                  |          |
|------------------|----------|
| Deckelausführung | ohne     |
| Werkstoff Deckel | Polyamid |

#### Werkstoff

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Farbe           | schwarz                |
| RAL Farbe       | RAL 9005 - Tiefschwarz |
| Werkstoff       | Polyamid (PA)          |
| Werkstoffgruppe | Kunststoff             |

#### Montage

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Außengebrauch | Nein |
| Betoninstallation geeignet | Ja   |

#### Verwendung Bedingungen

|                    |  |
|--------------------|--|
| Maximale Belastung | Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN |
|--------------------|--|