



VDQ06059005



Verschlussdeckel Q06 200x200mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz

Technische Merkmale

Architektur

Kabelausschuss Ohne Kabelausschuss im Deckel

Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	60 mm
Länge Außenmaß	219 mm
Länge Einbaumaß	200 mm
Breite Einbaumaß	200 mm
Tiefe der Bodenbelagausparung	5 mm
Breite Außenmaß	219 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung	ohne
Werkstoff Deckel	Polyamid

Werkstoff

Farbe	schwarz
RAL Farbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
Werkstoff	Polyamid (PA)
Werkstoffgruppe	Kunststoff

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
Betoninstallation geeignet	Ja

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN
--------------------	--