


VDQ12127011



Verschlussdeckel Q12 244x244mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

Technische Merkmale

Architektur

Kabelausschuss Ohne Kabelausschuss im Deckel

Abmessungen

| | |
|-------------------------------|--------|
| Mindest-Einbautiefe | 65 mm |
| Länge Außenmaß | 263 mm |
| Länge Einbaumaß | 244 mm |
| Breite Einbaumaß | 244 mm |
| Tiefe der Bodenbelagausparung | 12 mm |
| Breite Außenmaß | 263 mm |

Deckel, Tür

| | |
|------------------|----------|
| Deckelausführung | ohne |
| Werkstoff Deckel | Polyamid |

Werkstoff

| | |
|-----------------|----------------------|
| Farbe | eisengrau |
| RAL Farbe | RAL 7011 - Eisengrau |
| Werkstoff | Polyamid (PA) |
| Werkstoffgruppe | Kunststoff |

Montage

| | |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Außengebrauch | Nein |
| Betoninstallation geeignet | Ja |

Verwendung Bedingungen

| | |
|--------------------|--|
| Maximale Belastung | Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN |
|--------------------|--|