



VDQ12129005



**Verschlussdeckel Q12 244x244mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Kabelausschuss Ohne Kabelausschuss im Deckel

**Abmessungen**

Mindest-Einbautiefe	65 mm
Länge Außenmaß	263 mm
Länge Einbaumaß	244 mm
Breite Einbaumaß	244 mm
Tiefe der Bodenbelagausparung	12 mm
Breite Außenmaß	263 mm

**Deckel, Tür**

Deckelausführung	ohne
Werkstoff Deckel	Polyamid

**Werkstoff**

Farbe	schwarz
RAL Farbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
Werkstoff	Polyamid (PA)
Werkstoffgruppe	Kunststoff

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch	Nein
Betoninstallation geeignet	Ja

**Verwendung Bedingungen**

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN
--------------------	--