



VDR06057011



Verschlussdeckel R06 rund 215mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

Technische Merkmale

Architektur

Kabelausschuss Ohne Kabelausschuss im Deckel

Abmessungen

Mindest-Einbautiefe 60 mm
Einbaudurchmesser 215 mm
Tiefe der Bodenbelagausparung 5 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung Blind
Werkstoff Deckel Polyamid

Werkstoff

Farbe eisengrau
RAL Farbe RAL 7011 - Eisengrau
Werkstoff Polyamid (PA)
Werkstoffgruppe Kunststoff

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein
Betoninstallation geeignet Ja

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN