



VDR06127011



## Verschlussdeckel R06 rund 215mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

### Technische Merkmale

#### Architektur

Kabelausschuss Ohne Kabelausschuss im Deckel

#### Abmessungen

Mindest-Einbautiefe 62 mm  
Einbaudurchmesser 215 mm  
Tiefe der Bodenbelagausparung 12 mm

#### Deckel, Tür

Deckelausführung Blind  
Werkstoff Deckel Polyamid

#### Werkstoff

Farbe eisengrau  
RAL Farbe RAL 7011 - Eisengrau  
Werkstoff Polyamid (PA)  
Werkstoffgruppe Kunststoff

#### Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein  
Betoninstallation geeignet Ja

#### Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN