



VDR12057011



## Verschlussdeckel R12 rund 306mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

### Technische Merkmale

#### Architektur

Kabelausschuss Ohne Kabelausschuss im Deckel

#### Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	55 mm
Einbaudurchmesser	306 mm
Tiefe der Bodenbelagausparung	5 mm

#### Deckel, Tür

Deckelausführung	ohne
Werkstoff Deckel	Polyamid

#### Werkstoff

Farbe	eisengrau
RAL Farbe	RAL 7011 - Eisengrau
Werkstoff	Polyamid (PA)
Werkstoffgruppe	Kunststoff

#### Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
Betoninstallation geeignet	Ja

#### Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN
--------------------	--