



VDR12057011



## Verschlussdeckel R12 rund 306mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

### Technische Merkmale

#### Architektur

Kabelausschuss Ohne Kabelausschuss im Deckel

#### Abmessungen

Mindest-Einbautiefe 55 mm  
Einbaudurchmesser 306 mm  
Tiefe der Bodenbelagausparung 5 mm

#### Deckel, Tür

Deckelausführung ohne  
Werkstoff Deckel Polyamid

#### Werkstoff

Farbe eisengrau  
RAL Farbe RAL 7011 - Eisengrau  
Werkstoff Polyamid (PA)  
Werkstoffgruppe Kunststoff  
Oberfläche pulverbeschichtet

#### Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein  
Betoninstallation geeignet Ja

#### Sicherheit

REACH-konform Ja  
RoHS-konform Ja  
Halogenfrei Ja

#### Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN