



VDR12059005



Verschlussdeckel R12 rund 306mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz

Technische Merkmale

Architektur

Kabelausschuss Ohne Kabelausschuss im Deckel

Abmessungen

Mindest-Einbautiefe 55 mm
Einbaudurchmesser 306 mm
Tiefe der Bodenbelagausparung 5 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung ohne
Werkstoff Deckel Polyamid

Werkstoff

Farbe schwarz
RAL Farbe RAL 9005 - Tiefschwarz
Werkstoff Polyamid (PA)
Werkstoffgruppe Kunststoff

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein
Betoninstallation geeignet Ja

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN