



VE09057011



## Versorgungseinheit E09 200x253mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

### Technische Merkmale

#### Architektur

Kabelausschuss Mit Kabelausschuss im Deckel

#### Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	77 mm
Länge Außenmaß	219 mm
Länge Einbaumaß	200 mm
Breite Einbaumaß	253 mm
Tiefe der Bodenbelagausparung	5 mm
Breite Außenmaß	272 mm

#### Deckel, Tür

Deckelausführung	rechteckig
Werkstoff Deckel	Polyamid

#### Werkstoff

Farbe	eisengrau
RAL Farbe	RAL 7011 - Eisengrau
Werkstoff	Polyamid (PA)
Werkstoffgruppe	Materialmix

#### Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
Betoninstallation geeignet	Ja

#### Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	1
---------------------------------	---

#### Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	9
Anzahl der Gerätebecher	3

#### Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN
--------------------	--