VE110SN

Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 10 Modul, UV-stabil, ohne Leitungseinführung

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Aufputz / Aufbau

Funktion

Mit Leitungseinführung	Ja

Ausführung

Anzahl Module	10

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	400 V

Spannung

Betriebsspannung bei Dauerbetrieb	1000 V DC

Strom

Nennstrom	63 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	114 mm
Innentiefe	114 mm
Höhe installiertes Produkt	210 mm
Breite installiertes Produkt	237 mm
Breite in Teilungseinheiten	10
Materialdicke Gehaüse	2.5 mm

Deckel, Tür

Türschliessungstyp	Schnappverschluß
Schutzart mit Tür	65
Verriegelbar	Nein
Anzahl der Schlösser	0
Deckel Art	geschlossen
Türverriegelung	ohne
Türflügel	Einzeltür
Art der Abdeckung	Tür
Transparenter Deckel/Tür	Ja

Werkstoff

Farbe	lichtgrau
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Oberfläche	unbehandelt

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Ja

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	6

Einstellungen

Schranktyp	Verteilerleerschrank

Ausstattung

Anzahl Reihen	1
Anzahl Felder	1
Anzahl Hutschienen	1
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	20
Erweiterung möglich	Nein
Erdungsklemmenblock	Nein
Neutralleiterklemmenblock	Nein
Signaldurchlassende Tür	Ja

Normen

GWT Glühdrahttest	850 °C
Europäische Direktive WEEE	betroffen

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Glühdraht Test	nach EN 60695-2-11: 850°C

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-25...40 °C