



VEE0912E



Versorgungseinheit aus Edelstahl E09 200x253mm für 12mm Bodenbelag

Technische Merkmale

Architektur

Kabelausschuss Mit Kabelausschuss im Deckel

Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	84 mm
Länge Außenmaß	224 mm
Länge Einbaumaß	200 mm
Breite Einbaumaß	253 mm
Tiefe der Bodenbelagausparung	12 mm
Breite Außenmaß	272 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung	rechteckig
Oberfläche Deckel	gebürstet
Werkstoff Deckel	Polyamid

Werkstoff

Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl
Werkstoffgruppe	Edelstahl
Oberfläche	verzinkt

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
Betoninstallation geeignet	Ja

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	1
---------------------------------	---

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	9
Anzahl der Gerätebecher	3

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN
--------------------	---------------------------