



VEQ0612E



Versorgungseinheit aus Edelstahl Q06 200x200mm für 12mm Bodenbelag

Technische Merkmale

Architektur

Kabelausschuss Mit Kabelausschuss im Deckel

Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	84 mm
Länge Außenmaß	223 mm
Länge Einbaumaß	200 mm
Breite Einbaumaß	200 mm
Tiefe der Bodenbelagausparung	12 mm
Breite Außenmaß	223 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung	quadratisch
Oberfläche Deckel	gebürstet
Werkstoff Deckel	Polyamid

Werkstoff

Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl
Werkstoffgruppe	Edelstahl
Oberfläche	verzinkt

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
Betoninstallation geeignet	Ja

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	1
---------------------------------	---

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätebecher	2

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN
--------------------	---------------------------