



VEQ1212E



## Versorgungseinheit aus Edelstahl Q12 244x244mm für 12mm Bodenbelag

### Technische Merkmale

#### Architektur

Kabelausschuss Mit Kabelausschuss im Deckel

#### Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	84 mm
Länge Außenmaß	267 mm
Länge Einbaumaß	244 mm
Breite Einbaumaß	244 mm
Tiefe der Bodenbelagausparung	12 mm
Breite Außenmaß	267 mm

#### Deckel, Tür

Deckelausführung	quadratisch
Oberfläche Deckel	gebürstet
Werkstoff Deckel	Polyamid

#### Werkstoff

Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl
Werkstoffgruppe	Edelstahl
Oberfläche	verzinkt

#### Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
Betoninstallation geeignet	Ja

#### Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	1
---------------------------------	---

#### Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Gerätebecher	3

#### Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 2.6 kN / Prüfstempel Ø 130mm 4 kN
--------------------	---