



VH12NK

**Mauerkasten Volta HWV 1x12PLE**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart	Hohlwand
------------	----------

**Ausführung**

Anzahl Module	12
---------------	----

**Abmessungen**

Einbautiefe	90 mm
Tiefe installiertes Produkt	94.5 mm
Innentiefe	91.5 mm
Höhe installiertes Produkt	355 mm
Montagehöhe	321 mm
Breite installiertes Produkt	330 mm
Breite in Teilungseinheiten	12
Materialdicke Gehäuse	2.5 mm
Einbauhöhe	321 mm
Einbaubreite	314 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Art	geschlossen
------------	-------------

**Werkstoff**

Farbe	reinweiß RAL 9010
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

**Einstellungen**

Schranktyp	Mauerkasten
------------	-------------

**Ausstattung**

Anzahl der Einheiten	12
Anzahl Reihen	1
Anzahl Hutschienen	1
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Erdungsklemmenblock	Nein
Neutralleiterklemmenblock	Nein
Signaldurchlassende Tür	Nein

**Normen**

---

GWT Glühdrahttest	850 °C
Europäische Direktive WEEE	betroffen

---

**Sicherheit**

---

Schutzklasse	Schutzklasse II
--------------	-----------------

---