



VH24NK

**Mauerkasten Volta HWV 2x12PLE**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart	Hohlwand
------------	----------

**Ausführung**

Anzahl Module	24
---------------	----

**Abmessungen**

Einbautiefe	90 mm
Tiefe installiertes Produkt	94.5 mm
Innentiefe	91.5 mm
Höhe installiertes Produkt	484 mm
Montagehöhe	470 mm
Breite installiertes Produkt	330 mm
Breite in Teilungseinheiten	12
Materialdicke Gehäuse	2.5 mm
Einbauhöhe	471 mm
Einbaubreite	314 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Art	geschlossen
Transparenter Deckel/Tür	Nein

**Werkstoff**

Farbe	reinweiß RAL 9010
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

**Einstellungen**

Schranktyp	Mauerkasten
------------	-------------

**Ausstattung**

Anzahl der Einheiten	12
Anzahl Reihen	2
Anzahl Hutschienen	2
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Erdungsklemmenblock	Nein
Neutralleiterklemmenblock	Nein
Signaldurchlassende Tür	Nein

---

**Normen**

GWT Glühdrahttest

850 °C

Europäische Direktive WEEE

betroffen

---

**Sicherheit**

Schutzklasse

Schutzklasse II