



VH48NK

Mauerkasten Volta HWV 4x12PLE

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Hohlwand
------------	----------

Ausführung

Anzahl Module	48
---------------	----

Abmessungen

Einbautiefe	90 mm
Tiefe installiertes Produkt	94.5 mm
Innentiefe	91.5 mm
Höhe installiertes Produkt	734 mm
Montagehöhe	720 mm
Breite installiertes Produkt	330 mm
Breite in Teilungseinheiten	12
Materialdicke Gehäuse	2.5 mm
Einbauhöhe	721 mm
Einbaubreite	314 mm

Deckel, Tür

Deckel Art	geschlossen
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Farbe	reinweiß RAL 9010
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Einstellungen

Schranktyp	Mauerkasten
------------	-------------

Ausstattung

Anzahl der Einheiten	12
Anzahl Reihen	4
Anzahl Hutschienen	4
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Erdungsklemmenblock	Nein
Neutralleiterklemmenblock	Nein
Signaldurchlassende Tür	Nein

Normen

GWT Glühdrahttest	850 °C
Europäische Richtlinie WEEE	betroffen

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	IK07
Schutzklasse	Schutzklasse II
