



VH60NK

Mauerkasten Volta HWV 5x12PLE

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Hohlwand
------------	----------

Ausführung

Anzahl Module	60
---------------	----

Abmessungen

Einbautiefe	90 mm
Tiefe installiertes Produkt	94.5 mm
Innentiefe	91.5 mm
Höhe installiertes Produkt	880 mm
Montagehöhe	845 mm
Breite installiertes Produkt	330 mm
Breite in Teilungseinheiten	12
Materialdicke Gehäuse	2.5 mm
Einbauhöhe	846 mm
Einbaubreite	314 mm

Deckel, Tür

Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber
Deckel Art	geschlossen
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Farbe	reinweiß RAL 9010
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Einstellungen

Schrantyp	Mauerkasten
-----------	-------------

Ausstattung

Anzahl der Einheiten	12
Anzahl Reihen	5
Anzahl Hutschienen	5
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja
Erdungsklemmenblock	Nein
Neutralleiterklemmenblock	Nein

Signaldurchlassende Tür

Nein

Normen

GWT Glühdrahttest

850 °C

Europäische Direktive WEEE

betroffen

Sicherheit

Schutzklasse

Schutzklasse II