



VQ12127011



**Versorgungseinheit Q12 244x244mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Kabelausschuss Mit Kabelausschuss im Deckel

**Abmessungen**

Mindest-Einbautiefe	84 mm
Länge Außenmaß	263 mm
Länge Einbaumaß	244 mm
Breite Einbaumaß	244 mm
Tiefe der Bodenbelagausparung	12 mm
Breite Außenmaß	263 mm

**Deckel, Tür**

Deckelausführung quadratisch  
 Werkstoff Deckel Polyamid

**Werkstoff**

Farbe	eisengrau
RAL Farbe	RAL 7011 - Eisengrau
Werkstoff	Polyamid (PA)
Werkstoffgruppe	Materialmix

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch Nein  
 Betoninstallation geeignet Ja

**Anschluss**

Anzahl der Leitungseinführungen 1

**Ausstattung**

Anzahl der einbaubaren Geräte 12  
 Anzahl der Gerätebecher 3

**Verwendung Bedingungen**

Maximale Belastung Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN