



VR06129005



## Versorgungseinheit R06 rund 215mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz

### Technische Merkmale

#### Architektur

Kabelauslass Mit Kabelauslass im Deckel

#### Abmessungen

Mindest-Einbautiefe 84 mm  
Einbaudurchmesser 215 mm  
Tiefe der Bodenbelagausparung 12 mm

#### Deckel, Tür

Deckelausführung Leitungsauslass  
Werkstoff Deckel Polyamid

#### Werkstoff

Farbe schwarz  
RAL Farbe RAL 9005 - Tiefschwarz  
Werkstoff Polyamid (PA)  
Werkstoffgruppe Materialmix

#### Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein  
Betoninstallation geeignet Ja

#### Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen 1

#### Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte 6  
Anzahl der Gerätebecher 2

#### Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN