



VR10057011



## Versorgungseinheit R10 rund 275mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

### Technische Merkmale

#### Architektur

Kabelausschuss Mit Kabelausschuss im Deckel

#### Abmessungen

Mindest-Einbautiefe 77 mm  
Einbaudurchmesser 275 mm  
Tiefe der Bodenbelagausparung 5 mm

#### Deckel, Tür

Deckelausführung Leitungsauslass  
Werkstoff Deckel Polyamid

#### Werkstoff

Farbe eisengrau  
RAL Farbe RAL 7011 - Eisengrau  
Werkstoff Polyamid (PA)  
Werkstoffgruppe Materialmix

#### Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein  
Betoninstallation geeignet Ja

#### Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen 1

#### Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte 10  
Anzahl der Gerätebecher 3

#### Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN