



VR10059005



## Versorgungseinheit R10 rund 275mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz

### Technische Merkmale

#### Architektur

Kabelausschuss Mit Kabelausschuss im Deckel

#### Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	77 mm
Einbaudurchmesser	275 mm
Tiefe der Bodenbelagausparung	5 mm

#### Deckel, Tür

Deckelausführung	Leitungsauslass
Werkstoff Deckel	Polyamid

#### Werkstoff

Farbe	schwarz
RAL Farbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
Werkstoff	Polyamid (PA)
Werkstoffgruppe	Materialmix

#### Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
Betoninstallation geeignet	Ja

#### Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	1
---------------------------------	---

#### Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	10
Anzahl der Gerätebecher	3

#### Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN
--------------------	--