



VR10127011



Versorgungseinheit R10 rund 275mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

Technische Merkmale

Architektur

Kabelausschuss Mit Kabelausschuss im Deckel

Abmessungen

| | |
|-------------------------------|--------|
| Mindest-Einbautiefe | 84 mm |
| Einbaudurchmesser | 275 mm |
| Tiefe der Bodenbelagausparung | 12 mm |

Deckel, Tür

| | |
|------------------|-----------------|
| Deckelausführung | Leitungsauslass |
| Werkstoff Deckel | Polyamid |

Werkstoff

| | |
|-----------------|----------------------|
| Farbe | eisengrau |
| RAL Farbe | RAL 7011 - Eisengrau |
| Werkstoff | Polyamid (PA) |
| Werkstoffgruppe | Materialmix |

Montage

| | |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Außengebrauch | Nein |
| Betoninstallation geeignet | Ja |

Anschluss

| | |
|---------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungseinführungen | 1 |
|---------------------------------|---|

Ausstattung

| | |
|-------------------------------|----|
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 10 |
| Anzahl der Gerätebecher | 3 |

Verwendung Bedingungen

| | |
|--------------------|--|
| Maximale Belastung | Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN |
|--------------------|--|