



VR12057011



Versorgungseinheit R12 rund 306mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

Technische Merkmale

Architektur

Kabelausschuss Mit Kabelausschuss im Deckel

Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	77 mm
Einbaudurchmesser	306 mm
Tiefe der Bodenbelagausparung	5 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung	rund
Werkstoff Deckel	Polyamid

Werkstoff

Farbe	eisengrau
RAL Farbe	RAL 7011 - Eisengrau
Werkstoff	Polyamid (PA)
Werkstoffgruppe	Materialmix

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
Betoninstallation geeignet	Ja

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	1
---------------------------------	---

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Gerätebecher	3

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN
--------------------	--