



VR12129005



Versorgungseinheit R12 rund 306mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz

Technische Merkmale

Architektur

Kabelausschuss Mit Kabelausschuss im Deckel

Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	84 mm
Einbaudurchmesser	306 mm
Tiefe der Bodenbelagausparung	12 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung	rund
Werkstoff Deckel	Polyamid

Werkstoff

Farbe	schwarz
RAL Farbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
Werkstoff	Polyamid (PA)
Werkstoffgruppe	Materialmix

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
Betoninstallation geeignet	Ja

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	1
---------------------------------	---

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Gerätebecher	3

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN
--------------------	--