



VU12NK

**Mauerkasten, Volta, UPV, 1x12PLE**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Unterputz

**Funktion**

Mit Leitungseinführung Ja

**Ausführung**

Anzahl Module 12

**Abmessungen**

Einbautiefe 90 mm

Tiefe installiertes Produkt 94.5 mm

Innentiefe 91.5 mm

Höhe installiertes Produkt 355 mm

Montagehöhe 321 mm

Breite installiertes Produkt 330 mm

Breite in Teilungseinheiten 12

Materialdicke Gehäuse 2.5 mm

Einbauhöhe 340 mm

Einbaubreite 314 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Art geschlossen

**Werkstoff**

Farbe lichtgrau

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

**Einstellungen**

Schranktyp Mauerkasten

**Ausstattung**

Anzahl der Einheiten 12

Anzahl Reihen 1

Anzahl Hutschienen 1

Zusatzeinrichtungen möglich Ja

Erdungsklemmenblock Nein

Neutralleiterklemmenblock	Nein
Signaldurchlassende Tür	Nein
<b>Normen</b>	
GWT Glühdrahttest	650 °C
Europäische Direktive WEEE	betroffen
<b>Sicherheit</b>	
Schutzklasse	Schutzklasse II