



VU36NK

Mauerkasten, Volta, UPV, 3x12PLE

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Unterputz
------------	-----------

Funktion

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Ausführung

Anzahl Module	36
---------------	----

Abmessungen

Einbautiefe	90 mm
Tiefe installiertes Produkt	94.5 mm
Innentiefe	91.5 mm
Höhe installiertes Produkt	609 mm
Montagehöhe	595 mm
Breite installiertes Produkt	330 mm
Breite in Teilungseinheiten	12
Materialdicke Gehäuse	2.5 mm
Einbauhöhe	615 mm
Einbaubreite	314 mm

Deckel, Tür

Deckel Art	geschlossen
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Farbe	lichtgrau
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Einstellungen

Schranktyp	Mauerkasten
------------	-------------

Ausstattung

Anzahl der Einheiten	12
Anzahl Reihen	3
Anzahl Hutschienen	3
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja

Erdungsklemmenblock	Nein
Neutralleiterklemmenblock	Nein
Signaldurchlassende Tür	Nein

Normen

GWT Glühdrahttest	650 °C
Europäische Direktive WEEE	betroffen

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
--------------	-----------------