



VU48NK

**Mauerkasten, Volta, UPV, 4x12PLE**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart	Unterputz
------------	-----------

**Funktion**

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

**Ausführung**

Anzahl Module	48
---------------	----

**Abmessungen**

Einbautiefe	90 mm
Tiefe installiertes Produkt	94.5 mm
Innentiefe	91.5 mm
Höhe installiertes Produkt	734 mm
Montagehöhe	720 mm
Breite installiertes Produkt	330 mm
Breite in Teilungseinheiten	12
Materialdicke Gehäuse	2.5 mm
Einbauhöhe	740 mm
Einbaubreite	314 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Art	geschlossen
Transparenter Deckel/Tür	Nein

**Werkstoff**

Farbe	lichtgrau
Farbe	lichtgrau
RAL Farbe	RAL 7035 - Lichtgrau
Werkstoff	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

**Einstellungen**

Schranktyp	Mauerkasten
------------	-------------

**Ausstattung**

Anzahl der Einheiten	12
Anzahl Reihen	4
Anzahl Hutschienen	4
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja

Erdungsklemmenblock	Nein
Neutralleiterklemmenblock	Nein
Signaldurchlassende Tür	Nein

---

**Normen**

GWT Glühdrahttest	650 °C
Europäische Direktive WEEE	betroffen

---

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
--------------	-----------------