



VU60NK

Mauerkasten, Volta, UPV, 5x12PLE

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Unterputz

Funktion

Mit Leitungseinführung Ja

Ausführung

Anzahl Module 60

Abmessungen

Einbautiefe 90 mm

Tiefe installiertes Produkt 94.5 mm

Innentiefe 91.5 mm

Höhe installiertes Produkt 880 mm

Montagehöhe 845 mm

Breite installiertes Produkt 348 mm

Breite in Teilungseinheiten 12

Materialdicke Gehäuse 2.5 mm

Einbauhöhe 865 mm

Einbaubreite 314 mm

Deckel, Tür

Türschliessungstyp ohne Verschluss

Deckel Art geschlossen

Werkstoff

Farbe lichtgrau

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Einstellungen

Schranktyp Mauerkasten

Ausstattung

Anzahl der Einheiten 12

Anzahl Reihen 5

Anzahl Hutschienen 5

Zusatzeinrichtungen möglich Ja

Erdungsklemmenblock	Nein
Neutralleiterklemmenblock	Nein
Signaldurchlassende Tür	Nein

Normen

GWT Glühdrahttest	650 °C
Europäische Direktive WEEE	betroffen

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
--------------	-----------------