



VZ101N

**Blendrahmen, Volta, 1reihig, mit Tür, RAL 9010**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Vorgesehene Türposition | Links      |
| Montageart              | Geschraubt |

**Kompatibilität**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Passend zu Schrankart | Hohlwand ; Unterputz |
|-----------------------|----------------------|

**Abmessungen**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Tiefe installiertes Produkt  | 36 mm    |
| Höhe installiertes Produkt   | 356.5 mm |
| Breite installiertes Produkt | 348 mm   |
| Einbauhöhe                   | 298 mm   |
| Einbaubreite                 | 290 mm   |

**Deckel, Tür**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Deckel Material Dicke    | 1 mm              |
| Türschliessungstyp       | Schnappverschluss |
| Anzahl der Schlösser     | 0                 |
| Türtyp für Schaltschrank | Anschlagtür       |
| Türflügel                | Einzeltür         |
| Transparenter Deckel/Tür | Nein              |

**Werkstoff**

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Farbe      | weiß                |
| Farbe      | weiß                |
| RAL Farbe  | RAL 9010 - Reinweiß |
| Werkstoff  | Metall              |
| Oberfläche | unbehandelt         |

**Montage**

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Außengebrauch | Nein |
|----------------------------|------|

**Ausstattung**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 1 |
|---------------|---|

**Normen**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Europäische Direktive WEEE | nicht betroffen |
|----------------------------|-----------------|

**Sicherheit**

|           |      |
|-----------|------|
| Schutzart | IP30 |
|-----------|------|