



VZ102N

**Blendrahmen, Volta, 2reihig, mit Tür, RAL 9010**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Vorgesehene Türposition	Links
Montageart	Geschraubt

**Kompatibilität**

Passend zu Schrankart	Hohlwand ; Unterputz
-----------------------	----------------------

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt	36 mm
Höhe installiertes Produkt	505.5 mm
Breite installiertes Produkt	348 mm
Einbauhöhe	447 mm
Einbaubreite	290 mm

**Deckel, Tür**

Deckel Material Dicke	1 mm
Türschliessungstyp	Schnappverschluss
Anzahl der Schlösser	0
Türtyp für Schaltschrank	Anschlagtür
Türflügel	Einzeltür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

**Werkstoff**

Farbe	weiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Metall
Oberfläche	unbehandelt

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	2
---------------	---

**Normen**

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

**Sicherheit**

Schutzart	IP30
-----------	------