



VZ103N

Blendrahmen, Volta, 3reihig, mit Tür, RAL 9010

Technische Merkmale

Architektur

Vorgesehene Türposition	Links
Montageart	Geschraubt

Kompatibilität

Passend zu Schrankart	Hohlwand ; Unterputz
-----------------------	----------------------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	36 mm
Höhe installiertes Produkt	630.5 mm
Breite installiertes Produkt	348 mm
Einbauhöhe	572 mm
Einbaubreite	290 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	1 mm
Anzahl der Schlösser	0
Türtyp für Schaltschrank	Anschlagtür
Türflügel	Einzeltür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Farbe	weiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Metall
Oberfläche	unbehandelt

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

Ausstattung

Anzahl Reihen	3
---------------	---

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

Schutzart	IP30
REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja

