



VZ123W

Tür, volta, Kunststoff, geschlitzt für UP- und Hohlwandverteiler, 3-reihig, IP30

Technische Merkmale

Architektur

Vorgesehene Türposition	Links
Montageart	Geschraubt

Kompatibilität

Passend zu Schrankart	Hohlwand ; Unterputz
-----------------------	----------------------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	36 mm
Höhe installiertes Produkt	570.5 mm
Breite installiertes Produkt	348 mm
Einbauhöhe	570.5 mm
Einbaubreite	288 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	1 mm
Türschliessungstyp	Schnappverschluß
Anzahl der Schlösser	0
Türtyp für Schaltschrank	Anschlagtür
Türflügel	Einzeltür
Transparenter Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Farbe	weiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Werkstoff	Stahlblech
Oberfläche	unbehandelt

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

Ausstattung

Anzahl Reihen	3
Anzahl Schlüssel	1

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestig- keit	IK05
Schutzart	IP30