



VZ135N

Tür, Volta, UPV/HWV, mit Sichtfenster, 5-reihig

Technische Merkmale

Architektur

Vorgesehene Türposition	Links
Montageart	Geschraubt

Kompatibilität

Passend zu Schrankart	Hohlwand ; Unterputz
-----------------------	----------------------

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	36 mm
Höhe installiertes Produkt	820.5 mm
Breite installiertes Produkt	288 mm
Einbauhöhe	820.5 mm
Einbaubreite	288 mm

Deckel, Tür

Deckel Material Dicke	1 mm
Türschliessungstyp	Schnappverschluss
Anzahl der Schlösser	0
Türtyp für Schaltschrank	Anschlagtür
Türflügel	Einzeltür
Transparenter Deckel/Tür	Ja

Werkstoff

Farbe	weiß
Farbe	weiß
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Oberfläche	unbehandelt

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
----------------------------	------

Ausstattung

Anzahl Reihen	5
Anzahl Schlüssel	1

Normen

Europäische Direktive WEEE	nicht betroffen
----------------------------	-----------------

Sicherheit

Schutzart	IP30
-----------	------